

bimos

Okretna radna stolica TEXON, Skintec, s kotačićima, niska, Boja sjedišta: BLACK



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	965461 BLACK
GTIN	4099883003648
Razred artikla	96J

Opis

Izvedba:

TEXON okretna radna stolica sa izmjenjivim sustavom jastuka. Elementi jastuka jednostavno se montiraju i učvršćuju klikom. Kapsulirana mehanika zahvaljujući Clean Cover; zatvorene, glatke površine. Križno postolje od aluminija, crno sivo. S ergonomskim opcijama podešavanja: Podešavanje visine sjedala, tehnologija automatskog kretanja (naslon i sjedalo se pomiču sinkronizirano s tijelom), Flex-Back (naslon se može zaključati u tri različita položaja), anti-shock zaštita (naslon se ne može slučajno pomaknuti prema naprijed nakon otpuštanja zaključavanja). Ergonomski oblikovan naslon za leđa. Sjedalo s integriranom potporom za zdjelicu i zaobljenim prednjim rubom sjedala.

Mekani, sigurnosni dvostruki kotači s kočnicom ovisno o opterećenju za tvrde podove.

Sjedalo i naslon od Skintec materijala, vrlo mekani na dodir, posebno jednostavni za čišćenje (otporni na dezinfekcijska sredstva), a ujedno izdržljivi i otporni na habanje.

Standard:

DIN 68877

Tehnički opis

List s podacima

Boja materijala sjedala	crno
Standard	DIN 68877
Visina naslona	625 mm
Izvedba	s kotačićima
Serija	TEXON
Vrsta podešavanja po visini	Poluga za postavljanje visine
Sinkronizirana mehanika	da
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Izvedba kotačića	Sigurnosni dvostruki kotačići za tvrde podove
Izvedba križnog postolja	Set valjaka
Dubina sjedala	455 mm
Nosivost	150 kg
Materijal sjedala	Skintec
Težina	18 kg
Širina sjedala	480 mm
Nosivost stolice	150 kg
Područje podešavanja visine	450 - 620 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica