

## Garant

**eco izmjenjiva glava konkavna za čeono ubodno tokarenje, desno, Ø-  
područje utora D1 / D2: 33/50mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273890 33/50
GTIN	4045197516633
Razred artikla	21W

### Opis

#### Upotreba:

Zajedno s GARANT eco držačem br. **273840 – 273851**.

#### Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

#### Napomena:

$D_1$  = minimalni Ø za 1. utor /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. utor.

Unutarnje hlađenje: da

Širina utora  $w$ : 3 mm

maksimalna dubina reza  $t_{maks}$ : 13 mm

Stezni vijak: 279815 9

### Tehnički opis

maksimalni 1. utor Ø $D_2$	50 mm
minimalni 1. utor Ø $D_1$	33 mm
maksimalna dubina reza $t_{maks}$	13 mm
Serijski naziv	Eco
Stezni vijak	279815 9

Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Širina utora w	3 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

---

**Pribor**

Pritezni vijak	279910
Pritezni vijak tip 9	279815 9