

Garant**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/16mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 261309 20/16 |
| GTIN | 4045197653796 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------------|
| Podložna pločica | 269005 8 |
| Vijak za podlošku | 269013 2 |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 2 |
| Funkcionalna širina L ₄ | 25 mm |
| ISO kod držača | SVHCR/L 2020K16 |
| Veličina pločice | 16 mm |
| Duljina glave L ₁ | 15 mm |
| Veličina drške | 20 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VC.. 1604.. |
| Ukupna duljina L | 125 mm |
| Standard | Norma proizvođača |
| Primjena | lijevi |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Kut rezne oštrice κ | 107,5 stupanj |
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko |

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Vijak za podložnu pločicu tip 2 | 269013 2 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22 | 269028 22 |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15 | 674248 TX15 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2 | 269028 2 |
| Podložna pločica tip 8 | 269005 8 |
| Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |