

**Garant****Držak za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261317 16/11
GTIN	4045197653901
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Funkcionalna širina L <sub>4</sub> za neutralne držače	8 mm
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	SVVCN 1616H11
Duljina izboja L <sub>1</sub> za neutralne držače	25 mm
Veličina drške	16 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače	100 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500