

**Garant****Držać za unutarne tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 16/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261331 16/11
GTIN	4045197653987
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	AH16M SVJCR/L11
Udaljenost vrha od osi	4,6 mm
Širina vrata L <sub>4</sub>	11,6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	22 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	15 mm
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500