

Garant**Stezna glava za ER čahure oblik ADB, SK 40 A = 70, za veličinu ER čahura: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300470 32
GTIN	4045197284662
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.

GARANT –

- **Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min⁻¹**
- **Sve drške tvrdo tokarene.**
- **Precizna stezna matica GARANT, izbalansirana (G2,5 / 25000min⁻¹) i prevučena, stoga je pritezna sila visoka, a trošenje neznatno.**
- **Centralni provrt.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm

Vanjski Ø D: 50 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 32

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 32

Tehnički opis

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	32
Rezervna matica HOLEX br. 309580	32
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
za ER stezna kliješta	32
Stezni raspon	2 - 20 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Prihvat	SK 40 A = 70
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308981 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm	309448 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309000 10
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309378 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309416 20
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309001 14
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 18 mm	309376 18
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308986 4

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309376 7
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309377 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309002 20
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 11 mm	309448 11
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309448 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309000 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309000 11
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm s brtvom i rashladnim kanalom	309285
Garnitura ER čahura HP s brtvom (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309001 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 17 mm	309002 17
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309002 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308986 12
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309378 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309432 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 11 mm	309376 11
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 15 mm	309376 15
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309000 18
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309414 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308986 16
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309377 5
	309414 11

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308981 3
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309378 14
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308986 3
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309377 18
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309002 11
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm	309448 10
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309377 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308981 12
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309377 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309000 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309418 8
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309002 6
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308981 16
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 12 mm	309448 12
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 14 mm	309448 14
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309002 8

ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 32	309612 32
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309000 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308981 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308981 14
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309377 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308986 15
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309376 2
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm	309280
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309001 4
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 40	309617 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308981 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308986 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309001 6
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309377 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309432 8
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309377 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309000 16
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 13 mm	309376 13
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309414 4,5
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308986 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308981 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309418 16
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309000 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309000 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309376 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	308986 19
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309377 10
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309377 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308986 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309416 6
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 14 mm	309376 14
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309378 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308981 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309416 10
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm	309024
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
ER stezni ključ za ER steznu glavu 32	309680 32
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309418 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308981 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308986 10
Garnitura ER čahura HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309001 11
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	309377 19
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309418 14
Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm	309240
	309414 20

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309378 6
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309448 4
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309378 18
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309377 4
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309448 5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309377 3
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	309002 15
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309000 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308986 8
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309377 13
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309377 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	308986 17
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309414 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308986 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309416 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309001 18
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309001 20
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309002 7
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309432 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309000 12

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309416 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	309001 19
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309001 13
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309376 9
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309414 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309418 12
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 32	309617 32
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309416 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308981 13
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309418 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308986 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308981 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309001 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308986 13
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309418 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309001 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309001 12
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm s brtvom	309284
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 19 mm	309376 19
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309002 18
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	309002 5

ER stezna matica High Speed za ER 40	309610 40
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309378 12
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309378 20
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309001 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309414 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309376 10
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 40	309612 40
ER stezna matica za ER 32	309580 32
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 12 mm	309376 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309000 19
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 11 mm	309432 11
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309002 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309000 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	309001 17
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309414 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308986 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	309002 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308981 10
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309376 5
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309376 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309414 6

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309001 3
ER stezna matica za ER 40	309580 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309002 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309432 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308986 20
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309376 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309000 4
ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 7 mm	309448 7
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309432 12
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309418 18
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 20 mm	309376 20
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309418 20
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309376 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309418 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309416 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308981 18
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309416 14
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309378 16

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309416 12
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309002 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309001 10
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
Garnitura ER čahura od 8 dijelova, 4-16, 20 mm s brtvom	309026
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309000 14
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	309377 17
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309418 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309432 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309416 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308986 5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309377 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308981 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309416 4,5
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 19 mm	309002 19
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309002 4
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309448 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308981 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309000 8
	308802 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308981 19
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 17 mm	309376 17
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309414 8
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309001 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 16 mm	309376 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309414 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309000 7
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309414 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309001 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308981 17
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309416 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	309000 3
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309377 11
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309002 12
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	309002 3
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40

ER stezna matica High Speed za ER 32

309610 32