

Garant

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
16/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261344 16/11
GTIN	4045197656131
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	21 mm
Veličina pločice	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
ISO kod držača	A16Q SVQCR/L11
Duljina glave L_1	16,5 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina L_2	15,5 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Ø drške D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarne

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500