

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Garnitura navojnih umetaka. 100 dijelova, 1,5×D, Vrsta navoja /veličina navoja: M6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	082818 M6
GTIN	4250361212079
Razred artikla	04D

Opis**Izvedba:**

Metrički navojni umetci opružno oblikovane žice od VA čelika. Navoj po navoj, slobodno prohodan navojni umetak se nakon ugradnje odvaja (propisano mjesto puknuća). Optimiran konstrukcijski oblik s novooblikovanim uvodnim dijelom koje omogućava da se uložak postavi poput vijka.

Vrlo čvrsti, HeliCoil®plus navojni umetci od **VA čelika velike otpornosti na trošenje, neznatnog trenja navoja** u uskim tolerancijama, **visoke površinske kvalitete** te **otpornosti na koroziju i toplinu**. Fleksibilni oblik omogućava ravnomjernu raspodjelu sile i naprezanja čime proizvodi **trajne** vijčane spojeve vrhunske kvalitete **za sva radna opterećenja** (statička, dinamička) s **idealnim prijenosom sile**. Jednostavna, brza montaža, nastaje obostrano korisni unutarnji navoj.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Upotreba:

Za ekonomičan **popravak oštećenih ili istrošenih navoja** i kao konstrukcijski element za **ojačanje navoja** pri upotrebi materijala s malom čvrstoćom na naprezanja uslijed posmičnih sila (npr. aluminij, legure od aluminij - magnezija).

Napomena:

Samostezni umetci i druge dimenzije isporučive su na upit.

- **Za prikladan kalibar za navoje br. 48600ff.**
- **Samostezni umetci, druge dimenzije i UNC-/ UNF umeci s navojima isporučivi su na upit.**

Sadržaj garniture: 100

Tehnički opis

Vrsta navoja	M6
Sadržaj garniture	100
Nagib navoja	1
Atribut imena proizvoda	1,5×D
Dubina navoja maks	1,5×D
Vrsta proizvoda	Navojni umetak

Pribor

Navojni umetak Vrsta navoja /veličina navoja M6	082808 M6
-------------------------------------------------	-----------