

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261348 20/11
GTIN	4045197654151
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
ISO kod držača	A20R SVUCR/L11
Veličina pločice	11 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	25 mm
Duljina glave L_1	20,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L_2	18 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500