

FAHRION®
FAHRENDEN PROFISSION**CENTRO P ER produžetak za ER čahure cilindričan, za veličinu ER čahura: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300682 8
GTIN	2050001705679
Razred artikla	33F

Opis**Izvedba:**

Cilindrični držač Fahrion CENTRO P **bez steznih matica.**

Prolazna rupa dostupna je za unutarnje hlađenje.

Upotreba:

Za produženje dometa stezne glave odnosno stezne čahure.

Dodatni pribor:

Stezna čahura br. 309754; 309756.

ER stezne čahure br. 309365 – 309372, zamjenska ER mini CP matica br. 309655; 309665.

Napomena:

Nije prikladno za postupke skupljanja. Nije moguće namještanje duljine.

Tehnički opis

Stezni raspon	1 - 5 mm
Ø drške d	10 mm
Duljina drške L ₁	138 mm
za ER stezna kliješta	8
L ₂	10 mm
Vanjski Ø D	10 mm
Seriya	Centro P
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm

Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309372 4
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309365 3
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309370 8
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309369 3
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309368 3
ER matica CENTRO Pza brtvene prstene HP tip CP za ER 16DI	309665 16DI
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309368 2
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309371 5
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309371 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309370 10
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 1 mm	309368 1
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309371 6
ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309372 6
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309371 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309365 4
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309369 4
ER matica CENTRO Pstandardna tip CP za ER 16	309655 16
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 1 mm	309365 1
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309371 8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 1 mm	309370 1
ER matica CENTRO Pstandardna tip CP za ER 32	309655 32
ER matica CENTRO Pstandardna tip CP za ER 8M	309655 8M

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309370 5
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309369 6
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309370 3
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309371 4
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309365 2
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309371 3
ER matica CENTRO Pza brtvene prstene HP tip CP za ER 32DI	309665 32DI
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309368 7
ER matica CENTRO Pstandardna tip CP za ER 25	309655 25
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309368 5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309365 5
ER matica CENTRO Pza brtvene prstene HP tip CP za ER 25DI	309665 25DI
ER matica CENTRO Pstandardna tip CP za ER 16C	309655 16C
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309369 5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309370 4
ER čahura HPs brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309371 10
ER matica CENTRO Pza brtvene prstene HP tip CP za ER 16CDI	309665 16CDI
ER matica CENTRO Pza brtvene prstene HP tip CP za ER 16MSDI	309665 16MSDI
ER matica CENTRO Pza brtvene prstene HP tip CP za ER 40DI	309665 40DI
ER matica CENTRO Pstandardna tip CP za ER 11M	309655 11M
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309368 6
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309370 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309370 6
ER matica CENTRO Pstandardna tip CP za ER 40	309655 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309370 2
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309370 7

ER čahura HPs brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309372 8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309368 4
ER matica CENTRO Pstandardna tip CP za ER 16MS	309655 16MS