

**Garant**

**Držac za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 0,5°, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 25/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272091 25/11
GTIN	4045197645456
Razred artikla	21W

**Opis**

**Izvedba:  
S fiksnim kutom nagiba.**

**Tehnički opis**

Veličina pločice	11 mm
Udaljenost vrha od osi	7,3 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 4
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{min}$	13 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Unutarnje hlađenje	ne
$\varnothing$ drške $D_s$	12 mm
Kut nagiba	0,5 stupanj
Primjena	desno
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Stezni vijak tip 4	279810 4
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500