

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 120/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272171 120/16
GTIN	4045197430700
Razred artikla	21W

**Opis****Dio isporuke:  
S podložnom pločicom 1,5°.****Tehnički opis**

Udaljenost vrha od osi	13,4 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 2
Veličina pločice	16 mm
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{min}$	24 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Unutarnje hlađenje	da
Podložna pločica 1,5°	272620 1,5
Vijak s podloškom	279820 1
$\varnothing$ drške $D_s$	20 mm
Širina vrata $L_4$	20 mm
Područje primjene	radijalno un. ubodno tokarenje
Primjena	desno
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Stezni vijak	272500
Vijak za podložnu pločicu tip 1	279824 1
Stezni vijak tip 2	279810 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Podložna pločica za držač za unutarnje tokarenje kut nagiba 1,5 stupanj	272620 1,5
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500