

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške / veličina pločice L: 20/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272002 20/16
GTIN	4045197430526
Razred artikla	21W

Opis

Dio isporuke:
S podložnom pločicom 1,5°.

Tehnički opis

Podložna pločica 1,5°	272610 1,5
Veličina drške	20 mm
Stezni vijak za podlošku	279820 1
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu	279810 2
Duljina glave L ₁	30 mm
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Ukupna duljina L	128 mm
Veličina pločice	16 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Stezni vijak	272500
Vijak za podložnu pločicu tip 1	279824 1
Stezni vijak tip 2	279810 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenje EL/IR kut nagiba 1,5 stupanj	272610 1,5
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500