

Garant

Držać za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 1,5°, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 40/16mm

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 272111 40/16 |
| GTIN | 4045197430625 |
| Razred artikla | 21W |

Opis**Izvedba:**

**S fiksnim kutom nagiba.
S unutarnjim hlađenjem.**

Tehnički opis

| | |
|---|------------------------------|
| Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} | 20 mm |
| Udaljenost vrha od osi | 11,5 mm |
| Vijak za izmjenjivu pločicu | 279810 5 |
| Veličina pločice | 16 mm |
| Ukupna duljina L | 180 mm |
| Unutarnje hlađenje | da |
| \varnothing drške D_s | 20 mm |
| Kut nagiba | 1,5 stupanj |
| Primjena | desno |
| Vrsta proizvoda | Držać za unutarnje tokarenje |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Stezni vijak tip 5 | 279810 5 |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10 | 674248 TX10 |
| Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm | 659957 200 |