

Garant

Set pločica s djelomičnim profilom veličina 16 za sigurnosne prstene, desno, HB7010, tip: ER/IR



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 271920 ER/IR |
| GTIN | 4045197370983 |
| Razred artikla | 21J |

Opis

Odgovara:

GARANT navojni stezni držač (vanjski/unutarnji) br. 271997 – 272172 svaki za veličinu pločice 16 ili 9,3.

Sadržaj:

Djelomični profil, DIN 471 i DIN 472: Br. 271005 i 271015 vel. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85

Podložna pločica: Br. 272604 i 272624 vel. S

Tehnički opis

| | |
|-------------------|---|
| Smjer obrade | desno |
| Rezni materijal | HM |
| Vrsta | HB7010 |
| Utori prema normi | DIN 472 |
| Utori prema normi | DIN 471 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 250 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 180 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 150 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 150 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 130 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 100 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 90 m/min | P |
| Čelik < 55 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 50 m/min | S |
| GG(G) | prikladno | 130 m/min | K |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | 150 m/min | N |
| kontinuirano | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

Pribor

Pločica s djelomičnim profilom za DIN 471 vanjska, desna
širina utora m (H13) 1,6 mm

271005 1,6

Pločica s djelomičnim profilom za DIN 472 unutarnja, desna
širina utora m (H13) 1,1 mm

271015 1,1

Pločica s djelomičnim profilom za DIN 471 vanjska, desna
širina utora m (H13) 1,85 mm

271005 1,85

| | |
|---|-------------|
| Podložna pločica za držač za unutarnje tokarenje kut nagiba S stupanj | 272624 S |
| Pločica s djelomičnim profilom za DIN 472 unutarnja, desna širina utora m (H13) 1,6 mm | 271015 1,6 |
| Pločica s djelomičnim profilom za DIN 471 vanjska, desna širina utora m (H13) 1,1 mm | 271005 1,1 |
| Pločica s djelomičnim profilom za DIN 472 unutarnja, desna širina utora m (H13) 1,3 mm | 271015 1,3 |
| Pločica s djelomičnim profilom za DIN 472 unutarnja, desna širina utora m (H13) 1,85 mm | 271015 1,85 |
| Pločica s djelomičnim profilom za DIN 471 vanjska, desna širina utora m (H13) 1,3 mm | 271005 1,3 |
| Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje kut nagiba S stupanj | 272604 S |