

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške / veličina pločice L: 16/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272001 16/16
GTIN	4045197429674
Razred artikla	21W

Opis

Dio isporuke:
S podložnom pločicom 1,5°.

Tehnički opis

Stezni vijak za podlošku	279824 1
Duljina glave L ₁	20 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu	279810 2
Veličina drške	16 mm
Funkcionalna širina L ₄	16 mm
Podložna pločica 1,5°	272600 1,5
Ukupna duljina L	97 mm
Veličina pločice	16 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Stezni vijak tip 2	279810 2
Stezni vijak	272500
Vijak za podložnu pločicu tip 1	279824 1
Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje kut nagiba 1,5 stupanj	272600 1,5
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500