

Garant**Držač za unutarnje tokarenje, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 170/22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272171 170/22
GTIN	4045197429858
Razred artikla	21W

Opis**Dio isporuke:
S podložnom pločicom 1,5°.****Tehnički opis**

Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 3
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	39 mm
Udaljenost vrha od osi	21,5 mm
Veličina pločice	22 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Unutarnje hlađenje	da
Podložna pločica 1,5°	272626 1,5
Vijak s podloškom	279824 2
Ø drške D_5	32 mm
Širina vrata L_4	32 mm
Područje primjene	radijalno un. ubodno tokarenje
Primjena	desno
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 2	279824 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Stezni vijak tip 3	279810 3
Podložna pločica za držač za unutarnje tokarenje kut nagiba 1,5 stupanj	272626 1,5
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500