

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške / veličina pločice L: 20/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272001 20/16
GTIN	4045197429681
Razred artikla	21W

Opis

Dio isporuke:
S podložnom pločicom 1,5°.

Tehnički opis

Stezni vijak za podlošku	279824 1
Podložna pločica 1,5°	272600 1,5
Veličina drške	20 mm
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu	279810 2
Duljina glave L ₁	30 mm
Ukupna duljina L	128 mm
Veličina pločice	16 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 1	279824 1
Stezni vijak	272500
Stezni vijak tip 2	279810 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje kut nagiba 1,5 stupanj	272600 1,5
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500