

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 3°, desno, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 25/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272121 25/11
GTIN	4045197430632
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

**S fiksnim kutom nagiba.**

**S unutarnjim hlađenjem.**

**Upotreba:**

Za standardne navoje M16×2 i M18×2,5.

**Tehnički opis**

Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 4
Udaljenost vrha od osi	7,3 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	13 mm
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø drške $D_s$	20 mm
Kut nagiba	3 stupanj
Primjena	desno
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Stezni vijak tip 4	279810 4
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500