

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 0,5°, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 25/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272132 25/11
GTIN	4045197645494
Razred artikla	21W

**Opis**

**Izvedba:**  
**S fiksnim kutom nagiba.**

**Tehnički opis**

Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 4
Veličina pločice	11 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	13 mm
Udaljenost vrha od osi	7,3 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø drške $D_s$	12 mm
Kut nagiba	0,5 stupanj
Primjena	lijevi
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
--	------------

Stezni vijak tip 4	279810 4
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500