

Garant**Set podložnih pločica, tip: ER****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272650 ER
GTIN	4045197371690
Razred artikla	21J

Opis**Sadržaj:**

10 kom.: br. 272600
vel. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
2×1,5; 2,5; 3,5; 4,5
br. 272604 vel. S

Napomena:

Držači bez fiksnog kuta nagiba isporučuju se s podložnom pločicom od 1,5°.

Tehnički opis

Smjer obrade	desno
za veličinu ploča L	16 mm
Vrsta proizvoda	Podložna pločica

Pribor

Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje kut nagiba S stupanj	272604 S
	272600 2,5

Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeER/IL kut nagiba 2,5 stupanj

Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeER/IL kut nagiba 1,5 stupanj

272600 1,5

Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeER/IL kut nagiba -0,5 stupanj

272600 -0,5

Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeER/IL kut nagiba 3,5 stupanj

272600 3,5

Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeER/IL kut nagiba 0,5 stupanj

272600 0,5

Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeER/IL kut nagiba -1,5 stupanj

272600 -1,5

Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeER/IL kut nagiba 0 stupanj

272600 0

Podložna pločica držača za vanjsko tokarenje i držači za unutarnje tokarenjeER/IL kut nagiba 4,5 stupanj

272600 4,5