



Usadnik alata za vijčana glodala s unutarnjim hlađenjem, Ø d = 32 mm, Navoj M × duljina L1: M12X105



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	301328 M12X105
GTIN	4045197331823
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

Tolerancija drška h6.

Upotreba:

Za prihvat u bočno steznoj glavi (Weldon).

Unutarnje hlađenje: da

Ø rupe D₁: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}: 170 mm

Korisna duljina L₁: 105 mm

L₂: 24 mm

Tehnički opis

Ø D ₂	21 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	170 mm
Korisna duljina L ₁	105 mm
L ₂	24 mm
Ø rupe D ₁	12,5 mm
Prihvat	Ø d = 32 mm
Unutarnje hlađenje	da

