


VBGW 160408, KBN05M, tip: ME

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	265742 ME
GTIN	4960664599271
Razred artikla	25H

Opis
Izvedba:

MEGACOAT prevučene CBN izmjenjive pločice. MultiEdge; 2 rezne oštrice po izmjenjivoj pločici.

Vrsta: KBN05M

Izvedba rezne oštrice: ME

Dubina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm

Posmak f : 0,08 - 0,15 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 200 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,08 - 0,15 mm/okr
Izvedba rezne oštrice	ME
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 200 m/min

Vrsta	KBN05M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	CBN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBGW 160408
Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	KBN05M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		