

Garant**Pločica za ubodno tokarenje puni radijus, HB7215, širina utora W: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273737 3
GTIN	4045197502858
Razred artikla	21J

Tehnički opis

Tolerancija širine utora w	±0,03 mm
Širina utora w	3 mm
Posmak f	0,1 - 0,18 mm/okr
Dubina reza a _p	0,5 - 1,2 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	K
Dodatna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7215
Broj zamjena/oštrica	2
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
GG(G)	prikladno	280 m/min	K
kontinuirano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		