

Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena, Ø 20 mm, Stezni Ø D1: 4mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302160 4
GTIN	4019208193205
Razred artikla	33D

Opis**Izvedba:****Zabrtvljeno (gumeni čep).****Upotreba:**

- Za bušenje, razvrtanje, glodanje i oštrenje alata.
- Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.
- Visoki stezni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.
- Preciznost rotacije $\pm 5 \mu\text{m}$ (sistemska preciznost kod $3 \times D$).
- Preciznost rotacije $\pm 2 \mu\text{m}$ (za redukcijski adapter).
- Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.

Dodatni pribor:

Cilindrični čistač art. 343720.

Tehnički opis

Ø D	20 mm
Stezni Ø D ₁	4 mm
Vanjski Ø	20 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 20 mm
Točnost rotacije sustava	5 μm
Vrsta proizvoda	Redukcijska čahura

