

**Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena, Ø 32 mm, Stezni Ø D1: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302180 14
GTIN	4019208190921
Razred artikla	33D

**Opis****Izvedba:****Zabrtvljeno (gumeni čep).****Upotreba:**

- Za bušenje, razvrtanje, glodanje i oštrenje alata.
- Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.
- Visoki stezni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.
- Preciznost rotacije  $\pm 5 \mu\text{m}$  (sistemska preciznost kod  $3 \times D$ ).
- Preciznost rotacije  $\pm 2 \mu\text{m}$  (za redukcijski adapter).
- Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.

**Dodatni pribor:**

Cilindrični čistači br. 343720.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Ø D	32 mm
Vanjski Ø	32 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 32 mm
Točnost rotacije sustava	5 $\mu\text{m}$
Vrsta proizvoda	Redukcijska čahura

