

**Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena, Ø 20 mm, Stezni Ø D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302160 16
GTIN	4019208190877
Razred artikla	33D

**Opis****Izvedba:****Zabrtvljeno (gumeni čep).****Upotreba:**

- Za bušenje, razvrtanje, glodanje i oštrenje alata.
- Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.
- Visoki stezni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.
- Preciznost rotacije  $\pm 5 \mu\text{m}$  (sistemska preciznost kod  $3 \times D$ ).
- Preciznost rotacije  $\pm 2 \mu\text{m}$  (za redukcijski adapter).
- Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.

**Dodatni pribor:**

Cilindrični čistač art. 343720.

**Tehnički opis**

Ø D	20 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Vanjski Ø	20 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 20 mm
Točnost rotacije sustava	5 $\mu\text{m}$
Vrsta proizvoda	Redukcijska čahura

