



Akumulatorska ručna mazalica 562 bara, tip: M12GG



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083578 M12GG
GTIN	4002395001903
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Za podmazivanje za punjenje s mazivom (sadržaj do 500 ml) odnosno s patronama (sadržaj 400 g). **Prikladno za maziva do NLGI 3.**

S odzračnim ventilom. Duljina pištolja za mast 355 mm, duljina crijeva 914 mm, univerzalni usnik.

Dio isporuke:

Brzi punjač C12C, crijevo s univerzalnom spojkom, transportna torba.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i pribor naći ćete od br. 073814.

Tehnički opis

Volumen punjenja, sipko	500 cm ³
Duljina crijeva	914 mm
Priključni navoj crijeva	M10×1
Kapacitet baterije	4 Ah
Napon baterije	12 V
prikladno za veličinu katruša	400 g
Ø crijeva	13 mm

Duljina	355 mm
Oznaka proizvođača	M12GG
odgovarajuća kartuša	083590
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Vrsta proizvoda	Preša za mast

Pribor

Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12	073815 MB12
-----------------------------------------	-------------