

**Garant****RC.X 1204, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260650 HB7140-1
GTIN	4045197819192
Razred artikla	21G

**Opis**

RC.X 1204 HB7140-1 Lomač odvojenih čestica: VM

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 230 m/min**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HB7140-1
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VM
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 230 m/min

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RCMX 1204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje