

Garant**WCHX 090308, tip: ALU**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268490 ALU
GTIN	4045197470829
Razred artikla	21K

Opis

Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 18.
prikladno za alat $\varnothing D_c$: 18 mm

Vrsta: HU70AL

Brzina reza v_c glavna primjena: 300 - 600 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 180 m/min

Tehnički opis

Tip	ALU
Brzina reza v_c glavna primjena	300 - 600 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Dodatna primjena	K
Brzina reza v_c sporedna primjena	180 m/min
Glavna primjena	N
Vrsta	HU70AL
Rezni materijal	HM

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WCHX 090308
Broj zamjena/oštrica	3
prikladno za alat $\varnothing D_c$	18 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje