

Garant**WCHX 070304, tip: SM****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268484 SM
GTIN	4045197470669
Razred artikla	21K

Opis**Odgovara:**

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 15.
prikladno za alat Ø D_c: 15 mm

Vrsta: HB7120

Brzina reza v_c glavna primjena: 110 - 220 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 110 - 140 m/min

Tehnički opis

Dodatna primjena	M
Brzina reza v _c sporedna primjena	110 - 140 m/min
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v _c glavna primjena	110 - 220 m/min
Tip	SM
Vrsta	HB7120
Rezni materijal	HM

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WCHX 070304
Broj zamjena/oštrica	3
prikladno za alat $\varnothing D_c$	15 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje