

HAINBUCH**Stezna glava mekana, SK 65, Ø početnog bušenja: 5mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	329936 5
GTIN	2050001922656
Razred artikla	33H

Opis

Izvedba:

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

Glatka (smanjena tvrdoća 40 HRC u provrtu) za istokarivanje / bušenje.

Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

Napomena:

Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

Tehnički opis

Ø početnog bušenja	5 mm
Tvrdoća	60 HR
Profil	okruglo
Duljina D (L)	58 mm

Prihvat	SK 65
Vrsta proizvoda	Stezna glava