



Dvostrana stolna brusilica DS,400 V, tip: DS04/150



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077511 DS04/150
GTIN	2050001741257
Razred artikla	03S

Opis

Izvedba:

Motor s **veoma mirnim radom** osigurava dugi vijek trajanja i u **trajnom pogonu**. **Isporuka bez brusnih ploča.**

S vratilom od 25,4 mm.

Iznimno robusna dvostruka stolna brusilica s trofaznim motorom. Čvrste podloge obratka, zaštita od ponovnog pokretanja nakon prekida dovoda struje i zaštitne naočale pružaju visoku sigurnost za korisnika.

Napomena:

Odgovarajuće brusne ploče naći ćete pod br. 596100.

Prihvat snaga: 250 W

maksimalan broj okretaja: 2900 min⁻¹

Ø brusne ploče D: 150 mm

Širina brusne ploče T: 25 mm

Ø provrta brusne ploče H: 25,4 mm

Težina: 14 kg

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	2900 min ⁻¹
Težina	14 kg
Prihvat snaga	250 W
Oznaka proizvođača	DS04/150

Širina brusne ploče T	25 mm
Ø provrta brusne ploče H	25,4 mm
Ø brusne ploče D	150 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Dvostruka brusilica

Pribor

Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK80	596100 EK80
Postolje stroja prikladno za stroj DS04	077513 DS04
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip SC46	596100 SC46
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip C800	596100 C800
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip SC80	596100 SC80
Stol za odlaganje alata, desni tip AT1	077525 AT1
Štitnik za oči za br. 077502 tip DS1	077509 DS1
Stol za odlaganje alata, lijevi tip AT1	077519 AT1