

**HAINBUCH****Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 12mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	329944 12
GTIN	2050001923493
Razred artikla	33H

## Opis

### Izvedba:

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačiti željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

Poprečna i uzdužna ozubljenja za sirovi materijal.

### Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

### Napomena:

**Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.**

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

## Tehnički opis

Stezni Ø	12 mm
Tvrdoća	60 HR
Površina stezanja	Poprečni i uzdužni žljebovi

Profil	okruglo
Duljina D (L)	53 mm
Prihvat	SK 80
Vrsta proizvoda	Stezna glava