

**Garant****Prsten za glodaču glavu, DIN 6366, za trn Ø: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309870 40
GTIN	4045197273895
Razred artikla	39Z

**Opis**

Izvedba:

Prsten za prihvat glodače glave s poprečnim žlijebom kod natičnog trna za Kombi glodalo ili usadnika glave noža.

Odgovara:

Natični trnovi za Kombi glodala i prihvatnici glave noža.

**Tehnički opis**

Širina pritezača B-0,2	14 mm
Širina kraka	16 mm
za trn Ø	40 mm
Standard	DIN 6366
Vrsta proizvoda	Povodni prsten

