

**HAINBUCH****Stezna glava glatka, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 48mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	329940 48
GTIN	2050001923127
Razred artikla	33H

## Opis

### Izvedba:

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

Glatka izvedba za finu obradu.

### Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

### Napomena:

**Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.**

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

## Tehnički opis

Stezni Ø	48 mm
Profil	okrugle
Površina stezanja	glatko
Tvrdoća	60 HR

Duljina D (L)	53 mm
Izvedba	skraćena ugradnja
Prihvat	SK 80
Vrsta proizvoda	Stezna glava