



Stezna glava poprečna i uzdužna ozubljenja, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 57mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	329944 57
GTIN	2050001923943
Razred artikla	33H

Opis

Izvedba:

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačiti željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

Poprečna i uzdužna ozubljenja za sirovi materijal.

Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

Napomena:

Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

Tehnički opis

Stezni Ø	57 mm
Površina stezanja	Poprečni i uzdužni žljebovi
Profil	okruglo

Tvrdoća	60 HR
Duljina D (L)	53 mm
Prihvat	SK 80
Vrsta proizvoda	Stezna glava