




Termoskupljajuća stezna glava, HSK-63 kratko, Stezni Ø D1: 25mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308183 25
GTIN	2050001690173
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

Od steznog Ø D₁ 6 mm s navojnim provrtima za balansirajuće vijke.
Integrirano namještanje duljine alata od steznog Ø D₁ 6 mm (hod 10 mm).

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

Upotreba:

- Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6.
- Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dio isporuke:

Kod steznih glava s namještanjem duljine uklj. vijak za namještanje duljine (od steznog Ø D₁ 6 mm).

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410 – 302416, termostezni uređaji br. 354210 – 354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	25 mm
Ø D ₂	44 mm
Duljina izboja A-dimenzija	115 mm
Vanjski Ø D	53 mm

Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 20-32 mm	354240 20-32
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Donji ormar	354290