

**Kratka stezna glava za bušenje oblik A, HSK-A 63, Stezni raspon: 0,3-8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307730 0,3-8
GTIN	2050001690012
Razred artikla	33W

**Opis****Izvedba:**

- Za desni i lijevi smjer rotacije.
- S RFID/Balluff otvorom za čip.

**Dio isporuke:**

Uključuje **stezni ključ** s T ručicom.

**Dodatni pribor:**

Nasadni ključ br. 309890. Cijev za rashladno sredstvo br. 309880.

**Tehnički opis**

Rezervni odvijač br. 627425	SW 4
Stezni raspon	0,3 - 8 mm
Izvedba	standard
Duljina izboja A-dimenzija	96 mm
Vanjski Ø D	36 mm
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893-1
Norma prihvata	DIN 69882-7
Oblik	A

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 30 μm
Maksimalni pritezni moment M <sub>d maks</sub>	≤ 14 Nm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje

---

## Pribor

6-kutni odvijač s T ručkom broj odvijača 4 mm	627481 4
---	----------