



## Hidraulička stezna glava kratka, tanka, HSK-A 100, Stezni Ø D1: 25mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	307525 25
GTIN	2050001653543
Razred artikla	33W

### Opis

#### Izvedba:

- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

#### Upotreba:

- Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).
- Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

#### Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. 302135 – 302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.

WTE granični vijci za izravno stezanje odn. pri uporabi redukcijskih tuljaca dostupni na upit.

#### Napomena:

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!

### Tehnički opis

Stezni Ø D <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>3</sub>	62 mm
Navoj M	M16×1
Ø D <sub>2</sub>	57 mm

Duljina izboja A-dimenzija	110 mm
Vanjski Ø D	63 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	HSK-A 100
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	DIN 69882-7
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

## Pribor

Cilindrični čistačplastika Pin Ø 25 mm

343720 25