

**Kratka stezna glava za bušenje oblik A, HSK-A 100, Stezni raspon: 2,5-16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307760 2,5-16
GTIN	2050001690050
Razred artikla	33W

Opis**Izvedba:**

- Za desni i lijevi smjer rotacije.
- S RFID/Balluff otvorom za čip.

Dio isporuke:

Uključuje **stezni ključ** s T ručicom.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ br. 309890. Cijev za rashladno sredstvo br. 309880.

Tehnički opis

Stezni raspon	2,5 - 16 mm
Izvedba	standard
Duljina izboja A-dimenzija	116 mm
Rezervni odvijač br. 627425	SW 6
Vanjski Ø D	57 mm
Prihvat	HSK-A 100
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893-1
Norma prihvata	DIN 69882-7
Oblik	A

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 30 μm
Maksimalni pritezni moment M _{d maks}	≤ 14 Nm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje

Pribor

6-kutni odvijač s T ručkom broj odvijača 6 mm	627481 6
---	----------