

**Stezna glava glatka, Top 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 42mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	329970 42
GTIN	2050001926296
Razred artikla	33H

**Opis****Izvedba:**

Stezne glave, **Okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

Glatka izvedba za finu obradu.

**Prednost:**

- **25% veća sila stezanja nego kod stezne glave RD.**
- **Nema radijalnog pomicanja između stezne glave i steznog prihvata, time je neosjetljiva na prljavštinu.**
- **Jedinstvena krutost zahvaljujući velikoj nalijegajućoj površini steznih segmenata.**

**Upotreba:**

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

**Preporuka:**

**Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.**

**Napomena:**

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

**Tehnički opis**

Stezni Ø	42 mm
Površina stezanja	glatko
Profil	okruglo
Tvrdoća	60 HR
Duljina D (L)	49 mm
Prihvat	Top 65
Vrsta proizvoda	Stezna glava