



Stezna glava glatka, Top 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 6,5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	329970 6,5
GTIN	2050001926104
Razred artikla	33H

Opis

Izvedba:

Stezne glave, **Okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

Glatka izvedba za finu obradu.

Prednost:

- **25% veća sila stezanja nego kod stezne glave RD.**
- **Nema radijalnog pomicanja između stezne glave i steznog prihvata, time je neosjetljiva na prljavštinu.**
- **Jedinstvena krutost zahvaljujući velikoj nalijegajućoj površini steznih segmenata.**

Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

Preporuka:

Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.

Napomena:

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

Tehnički opis

Stezni Ø	6,5 mm
Profil	okruglo
Tvrdoća	60 HR
Površina stezanja	glatko
Duljina D (L)	49 mm
Prihvat	Top 65
Vrsta proizvoda	Stezna glava