


ER držač za pritezna kliješta Oblik E4, VDI 30, za ER stezne čahure: 25 ER

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319650 25
GTIN	4045197191465
Razred artikla	32V

Opis
Upotreba:

Pretežno za bušenje i centriranje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblik: E

Kod boje za VDI dršku: VDI 30

odgovarajuća stezna kliješta: 430 E (ER 25)

Područje zatezanja d_2 : 1 - 16 mm

d_6 : 68 mm

l_9 : 57 mm

Tehnički opis

l_9	57 mm
l_8	45 mm
d_{10}	42 mm
l_3	22 mm
za ER stezna kliješta	25
d_6	68 mm

odgovarajuća stezna kliješta	430 E (ER 25)
Područje zatezanja d ₂	1 - 16 mm
Oblik	E
VDI veličina	VDI 30
Kod boje za VDI dršku	VDI 30
Vrsta proizvoda	VDI prihvat alata