



Stezna glava glatka, Top 65, stezni \emptyset (s povećanjem od 0,5 mm): 63,5mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 329970 63,5 |
| GTIN | 2050001926777 |
| Razred artikla | 33H |

Opis

Izvedba:

Stezne glave, **Okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm. Molimo naznačite željeni \emptyset stezanja prilikom narudžbe.**

Glatka izvedba za finu obradu.

Prednost:

- **25% veća sila stezanja nego kod stezne glave RD.**
- **Nema radijalnog pomicanja između stezne glave i steznog prihvata, time je neosjetljiva na prljavštinu.**
- **Jedinstvena krutost zahvaljujući velikoj nalijegajućoj površini steznih segmenata.**

Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

Preporuka:

Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.

Napomena:

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

Tehnički opis

| | |
|-------------------|--------------|
| Stezni Ø | 63,5 mm |
| Površina stezanja | glatko |
| Tvrdoća | 60 HR |
| Profil | okruglo |
| Duljina D (L) | 49 mm |
| Prihvat | Top 65 |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava |