

**Brzoizmjenjivi držač tokarskog noža, tip: AA12/50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318100 AA12/50
GTIN	4045197315724
Razred artikla	36A

**Opis****Izvedba:**

S ravnim dosjedom alata. Opremljeno vijkom za podešavanje visine i s 3 pritezna vijka za alat.

**Napomena:**

Pri narudžbi rezervnih dijelova br. 318110 – 318130 molimo naznačiti broj rezervnog dijela i veličinu glave za brzo namještanje držača noža A, B, C ili E.

**Tehnički opis**

Odgovarajuće za br. 318000	AA
Debljina dosjeda alata W	6 mm
Tip	AA12/50
Duljina	50 mm
Visina prihvata za alat	12 mm
Vrsta proizvoda	Čelični držač

