



**Stezna glava glatka, Top 65, stezni  $\emptyset$  (s povećanjem od 0,5 mm): 65mm**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	329970 65
GTIN	2050001926807
Razred artikla	33H

## Opis

### Izvedba:

Stezne glave, **Okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm. Molimo naznačite željeni  $\emptyset$  stezanja prilikom narudžbe.**

Glatka izvedba za finu obradu.

### Prednost:

- **25% veća sila stezanja nego kod stezne glave RD.**
- **Nema radijalnog pomicanja između stezne glave i steznog prihvata, time je neosjetljiva na prljavštinu.**
- **Jedinstvena krutost zahvaljujući velikoj nalijegajućoj površini steznih segmenata.**

### Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

### Preporuka:

**Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.**

### Napomena:

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

## Tehnički opis

Stezni Ø	65 mm
Tvrdoća	60 HR
Površina stezanja	glatko
Profil	okruglo
Duljina D (L)	49 mm
Prihvat	Top 65
Vrsta proizvoda	Stezna glava