



Akumulatorska udarna bušilica, tip: M12CH4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075530 M12CH4
GTIN	4002395004676
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- Robusna udarna bušilica s pneumatskim udarnim mehanizmom.
- Jako čvrsto metalno kućište prijenosnika.
- Desni / lijevi hod, zaustavljanje udara i elektronika broja okretaja.

12 V/4,0 Ah Red Li-Ion-ionski akumulatorski bušaći čekić s motorom POWERSTATE EC bez četki, optimiran za provrte od Ø 4 – 10 mm u betonu i zidovima. Redlink Plus elektronika & zaštita od preopterećenja za dugi vijek trajanja akumulatora, motora i prijenosa.

Prednost:

Motor POWERSTATE™ bez četkica.

Dio isporuke:

Uključen je brzi punjač, 2 × 18 V baterije, HD boks.

Napomena:

Odgovarajuća svrdla za udarnu bušilicu možete pronaći od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske akumulatora i punjače možete pronaći pod br. 073808 i br. 073840.

Tehnički opis

maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	13 mm
Težina	1,9 kg

maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
Oznaka proizvođača	M12CH-402X
Napon baterije	12 V
maksimalan broj udaraca	6575 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN	4,4 m/s ²
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	13 mm
Prihvat za alat oblik	SDS-Plus
Kapacitet baterije	4 Ah
Udarna energija	1,1 J
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Raspon broja okretaja	0 - 900 min ⁻¹
Drška	SDS Plus
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	Kamen
prikladno za materijal	Beton
prikladno za materijal	Zid
Vrsta proizvoda	Bušaći čekić

Pribor

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metalavišenamjensko svrdlo od tvrdog metala, dugačko sa SDS-plus prihvatnikom Svrdlo Ø 10 mm	787060 10
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Garnitura višenamjenskih svrdla od tvrdog metala, 1/4 cola (E 6,3) Svrdlo Ø 4-10 mm	787057 4-10

Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12	073815 MB12
Garnitura višenamjenskih svrdala od tvrdog metala Svrđlo Ø 4-10 mm	787050 4-10
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metalavišenamjensko svrdlo od tvrdog metala, dugačko sa SDS-plus prihvatnikom Svrđlo Ø 12 mm	787060 12
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metalavišenamjensko svrdlo od tvrdog metala, dugačko sa SDS-plus prihvatnikom Svrđlo Ø 8 mm	787060 8
Garnitura višenamjenskih svrdala od tvrdog metaladugačko Svrđlo Ø 6-12 mm	787055 6-12