

HAINBUCH**Stezna glava s poprečnim ozubljenjem, Top 65, stezni Ø (s povećanjem od 0,5 mm): 10mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	329972 10
GTIN	2050001927309
Razred artikla	33H

Opis

Izvedba:

Stezne glave, **Okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

Poprečno ozubljena za sirovi materijal, mali Ø.

Prednost:

- **25% veća sila stezanja nego kod stezne glave RD.**
- **Nema radialnog pomicanja između stezne glave i steznog prihvata, time je neosjetljiva na prljavštinu.**
- **Jedinstvena krutost zahvaljujući velikoj nalijegajućoj površini steznih segmenata.**

Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

Preporuka:

Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.

Napomena:

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

Tehnički opis

Stezni Ø	10 mm
Površina stezanja	Poprečni žljebovi
Profil	okruglo
Tvrdoća	60 HR
Duljina D (L)	49 mm
Prihvat	Top 65
Vrsta proizvoda	Stezna glava