

SWISS TOOLS

Držač alata aksijalni, dvotruki, desni, PSC 63, za četverokutni držač: 25 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	318868 25
GTIN	2050001672629
Razred artikla	36D

Opis

Izvedba:

S podesivom mlaznicom za hlađenje s unutarnjim navojem.

Upotreba:

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.

Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Duljina izboja A-dimenzija: 130 mm

Stezna duljina l_1 : 102 mm

B: 40 mm

Vanjski \varnothing D: 102 mm

Tehnički opis

Stezna duljina l_1	102 mm
Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
za četverokutni držač	25 mm
B	40 mm
Vanjski \varnothing D	102 mm
Prihvat	PSC 63

Norma prihvata	ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Čelični držač